



SVN134

Signallampa blå 12-48V AC/DC i modulutförande.

Tekniska egenskaper

Kapacitet

Antal moduler	1
---------------	---

Frekvens

Frekvens	50 - 60
----------	---------

Spänning

Nominell isolationsspänning U_i	250
Nominell impulsskyddsspänning U_{imp}	2000
Typ av matarspänning	AC/DC
Märkdriftspänning U_e	12 - 48

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-20 - 50
Förvarings-/transporttemperatur	-40 - 80

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Skruvterminal
Area flexibel ledare	0.75 - 6 mm ²
Area solid ledare	0.75 - 10 mm ²
Typ av lampsockel	Fix

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	0,33
Effekt per laddningspunkt	0

Dimensioner

Höjd	83
Bredd	17,50
Djup	62

Belysning

Typ av ljuskälla	LED
------------------	-----

Material

Färg	Blå
------	-----

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------