



SVN135

Signallampa klar 12-48V AC/DC i modulutförande.

### Tekniska egenskaper

#### Kapacitet

Antal moduler	1
---------------	---

#### Frekvens

Frekvens	50 - 60
----------	---------

#### Spänning

Nominell isolationsspänning $U_i$	250
Nominell impulsskyddsspänning $U_{imp}$	2000
Typ av matarspänning	AC/DC
Märkdriftspänning $U_e$	12 - 48

#### Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-20 - 50
Förvarings-/transporttemperatur	-40 - 80

#### Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Skruvterminal
Area flexibel ledare	0.75 - 6 mm <sup>2</sup>
Area solid ledare	0.75 - 10 mm <sup>2</sup>
Typ av lampsockel	Fix

#### Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	0,33
Effekt per laddningspunkt	0

#### Dimensioner

Höjd	83
Bredd	17,50
Djup	62

#### Belysning

Typ av ljuskälla	LED
------------------	-----

#### Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------