



TGC600

Kapsling värmeaktor TxM646R/T

Tekniska egenskaper

Anslutning

| | |
|-------------------------|-----|
| Med bussystem KNX | Ja |
| Med bussystem KNX radio | Nej |

Säkerhet

| | |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP31 |
|---------------------|------|

Material

| | |
|------|-----|
| Färg | Vit |
|------|-----|

Installation, montering

| | |
|--------------|--------------------------|
| Montering på | Utanpåliggande montering |
|--------------|--------------------------|

Användningsförhållanden

| | |
|------------------|---------|
| Driftstemperatur | -5 - 45 |
|------------------|---------|

Spänning

| | |
|-------------------------|---------|
| Driftspänning över buss | 21 - 32 |
|-------------------------|---------|

Dimensioner

| | |
|-------|-----|
| Höjd | 157 |
| Bredd | 104 |
| Djup | 89 |