



TJA470  
**IK04 IP20**

## Appstyrning domovea 2 Expert KNX

### Tekniska egenskaper

#### Kapacitet

Antal moduler	6
---------------	---

#### Utrustning

Web server	Ja
Antal kanaler	1

#### Spänning

Driftspänning	24 - 24
Driftspänning över buss	21 - 32
Typ av matarspänning	DC

#### Anslutning

Typ av gränssnitt bussystem/media gateway	Flera gränssnitt
-------------------------------------------	------------------

#### Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

#### Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 45
------------------	---------

#### Kontroller och indikatorer

Med LED-indikering	Ja
--------------------	----

#### Text

Anslutningstyp	Med quickconnect snabbanslutningar
Funktion	Lokal- och fjärranslutning av dörrstationen med IP-slutenheter som smartphone, surfplatta och dator
Kryptering	Hantering av 4 användarprofiler som kan konfigureras
Märkning	Stort märkfält