



TJA560



Tekniska egenskaper

Kapacitet

Antal moduler	6
---------------	---

Urustning

Web server	Ja
------------	----

Spänning

Driftspänning	24 - 24
---------------	---------

Driftspänning över buss	21 - 32
-------------------------	---------

Inställningar

Konfigurationsläge som stöds	ETS, easy
------------------------------	-----------

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	0 - 45
------------------	--------

Kontroller och indikatorer

Med LED-indikering	Ja
--------------------	----

Text

Anslutningstyp	Med quickconnect snabbanslutningar
----------------	------------------------------------

Märkning	Stort märkfält
----------	----------------

Utförande	För installation i fördelningsdosa
-----------	------------------------------------