



TJA665



Programmeringsenhet easy

Tekniska egenskaper

Kapacitet

Antal moduler	6
---------------	---

Utrustning

Web server	Ja
------------	----

Spänning

Driftspänning	24 - 24
Driftspänning över buss	21 - 32

Anslutning

Typ av gränssnitt bussystem/media gateway	Flera gränssnitt
---	------------------

Inställningar

Konfigurationsläge som stöds	easy
------------------------------	------

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	0 - 45
------------------	--------

Kontroller och indikatorer

Med LED-indikering	Ja
--------------------	----

Dimensioner

Bredd	105
Djup	65

Text

Anslutningstyp	Med quickconnect snabbanslutningar
Märkning	Med märkfält
Spänning	Strömförsörjning via PoE eller 24 V DC