



TJA670



Appstyrning domovea 2 Basic KNX

Tekniska egenskaper

Kapacitet

Antal moduler	6
---------------	---

Utrustning

Web server	Ja
Antal kanaler	1

Spänning

Driftspänning	24 - 24
Driftspänning över buss	21 - 32
Typ av matarspänning	DC

Anslutning

Typ av gränssnitt bussystem/media gateway	Flera gränssnitt
---	------------------

Inställningar

Konfigurationsläge som stöds	ETS, easy
------------------------------	-----------

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 45
------------------	---------

Kontroller och indikatorer

Med LED-indikering	Ja
--------------------	----

Dimensioner

Bredd	105
Djup	65

Text

Anslutningstyp	Med quickconnect snabbanslutningar
Kryptering	Hantering av 4 användarprofiler som kan konfigureras
Märkning	Med märkfält
Spänning	Strömförsörjning via PoE eller 24 V DC
Utförande	För installation i fördelningsdosa