



TRC270D



IP30



Radio uttagsadapter 16A

Tekniska egenskaper

Anslutning

Radioprotokoll	KNX Radio
Mottagarkategori	2
Med bussystem KNX	Nej
Med bussystem KNX radio	Ja

Inställningar

Konfigurationsläge som stöds	ETS, easy, quicklink
------------------------------	----------------------

Dimensioner

Djup	77
Inbyggnadsdjup	40

Material

Färg	Vit
------	-----

Utrustning

Med brytare för manuell omkoppling	Ja
Radiofrekvens tvåvägs	Ja

Elektrisk ström

Märkström	16
Omkopplingsström	16

Frekvens

Frekvens	50 - 50
Mottagarfrekvens radio	868,30 - 868,30

Ström

Uteffekt	3680
----------	------

Spänning

Driftspänning	230 - 230
---------------	-----------

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP30
---------------------	------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	0 - 45
------------------	--------

Text

Funktion

Enkla tilläggsfunktioner: +6 scener, Förstärkarfunktion går att aktivera för att öka avståndet mellan radioprodukter, Återställningsfunktion (till fabriksinställning)