



TRE202



IP55



Radioaktor för utomhusbruk, 2-kanaler 10 A, IP55

Tekniska egenskaper

Anslutning

Radioprotokoll	KNX Radio
Mottagarkategori	2
Med bussystem KNX	Nej
Med bussystem KNX radio	Ja

Inställningar

Konfigurationsläge som stöds	ETS, easy, quicklink
------------------------------	----------------------

Dimensioner

Inbyggnadsdjup	40
----------------	----

Material

Färg	Vit
------	-----

Utrustning

Med brytare för manuell omkoppling	Ja
Radiofrekvens tvåvägs	Ja

Elektrisk ström

Märkström	10
Omkopplingsström	10

Frekvens

Frekvens	50 - 50
Mottagarfrekvens radio	868,30 - 868,30

Ström

Uteffekt	2300
----------	------

Spänning

Driftspänning	230 - 230
Matningsspänning	230 V AC

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP55
---------------------	------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-10 - 55
------------------	----------

Text

Anslutningstyp	Med skruv hissklämma
----------------	----------------------

Funktion

Enkla tilläggsfunktioner: +6 scener, Förstärkarfunktion går att aktivera för att öka avståndet mellan radioprodukter, Återställningsfunktion (till fabriksinställning)