



TRE302



IP55



Tryckknapp 2 kanal IP55

Tekniska egenskaper

Installation, montering

Montering på Utanpåliggande montering

Användningsförhållanden

Driftstemperatur -10 - 55

Frekvens

Radiosändningsfrekvens 868,30

Anslutning

Mottagarkategori 2

Radioprotokoll KNX Radio

Funktioner

Med temperaturgivare Nej

Spänning

Driftspänning 3 - 3

Dimensioner

Inbyggnadsdjup infällda lådor 25

Höjd 76

Bredd 49

Material

Färg Vit

RAL-kod 9010

Material Plast

Ytbehandling Blank, Matt

Tillbehör

Har märksfält Nej

Text

Funktion Enkla tilläggsfunktioner: ytterligare funktioner easy: +6 scenarion, till/från, 1 upp/ned, Det är enkelt att överföra konfigurationen från en masterenhet, Återställningsfunktion (till fabriksinställning)

Utförande För fastsättning med skruv eller för montering med självhäftande tejp, För vertikalt och horisontellt montage