



TRM690G



IP20

Brytaktor quicklink 200W dosa

Tekniska egenskaper

Anslutning

Radioprotokoll	KNX Radio
Mottagarkategori	2
Med bussystem KNX	Nej
Med bussystem KNX radio	Ja

Inställningar

Konfigurationsläge som stöds	ETS, easy, quicklink
------------------------------	----------------------

Dimensioner

Djup	18
Inbyggnadsdjup	40

Material

Färg	Ljusgrå
------	---------

Utrustning

Med brytare för manuell omkoppling	Ja
Radiofrekvens tvåvägs	Ja

Elektrisk ström

Märkström	0,85
-----------	------

Frekvens

Frekvens	50 - 50
Mottagarfrekvens radio	868,30 - 868,30

Ström

Uteffekt	200
----------	-----

Spänning

Driftspänning	230 - 230
Märkdriftspänning Ue	230 - 230
Matningsspänning	230 V AC

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-15 - 45
------------------	----------

Text

Anslutningstyp

Med skruv hissklämma

Funktion

Enkla tilläggsfunktioner: +6 scener, Återställningsfunktion (till fabriksinställning)

Utförande

För installation bakom insatser för infälld montering