



TRM693G



IK04

IP20

Brytaktor quicklink 3A dosa

Tekniska egenskaper

Anslutning

Radioprotokoll	KNX Radio
Mottagarkategori	2
Med bussystem KNX	Nej
Med bussystem KNX radio	Ja

Inställningar

Konfigurationsläge som stöds	ETS, easy, quicklink
------------------------------	----------------------

Dimensioner

Djup	20
Inbyggnadsdjup	40

Material

Färg	Ljusgrå
------	---------

Utrustning

Med brytare för manuell omkoppling	Ja
Radiofrekvens tvåvägs	Ja

Elektrisk ström

Märkström	3
-----------	---

Frekvens

Frekvens	50 - 50
Mottagarfrekvens radio	868,30 - 868,30

Ström

Uteffekt	690
----------	-----

Spänning

Driftspänning	230 - 230
Märkdriftspänning Ue	230 - 230
Matningsspänning	230 V AC

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-10 - 50
------------------	----------

Text

Anslutningstyp

Med skruv hissklämma

Funktion

Enkla tilläggsfunktioner: +6 scener, Förstärkarfunktion går att aktivera för att öka avståndet mellan radioprodukter, Återställningsfunktion (till fabriksinställning)

Utförande

För installation bakom insatser för infälld montering