



TU404



IP50



Fjärrkontroll radio 4 kanaler

Tekniska egenskaper

Frekvens

Frekvensöverföring 868 - 868

Spänning

Driftspänning 6 - 6

Anslutning

Radioprotokoll KNX Radio

Mottagarkategori 2

Kontroller och indikatorer

Antal knappar 4

Säkerhet

Kapslingsklass (IP) IP50

Användningsförhållanden

Driftstemperatur -10 - 45

Dimensioner

Höjd 83

Bredd 46,5

Djup 15,80

Utrustning

Med batteri Ja

Batteri

Batterilivslängd 5 år

Text

Funktion Enkla tilläggfunktioner: ytterligare funktioner easy: +6 scenarion, till/från, 1 upp/ned, Återställningsfunktion (till fabriksinställning)