



TU406



IP30



Fjärrkontroll radio 6 kanaler

Tekniska egenskaper

Frekvens

Frekvensöverföring 868 - 868

Spänning

Driftspänning 6 - 6

Anslutning

Radioprotokoll KNX Radio

Mottagarkategori 2

Kontroller och indikatorer

Antal knappar 6

Säkerhet

Kapslingsklass (IP) IP30

Användningsförhållanden

Driftstemperatur 0 - 45

Material

Färg Vit

Dimensioner

Höjd 133,6

Bredd 50,2

Djup 16

Utrustning

Med batteri Ja

Batteri

Batterilivslängd 5 år

Text

Funktion

Enkla tilläggsfunktioner: ytterligare funktioner easy: +6 scenarion, till/från, 1 upp/ned, Återställningsfunktion (till fabriksinställning)