




TU418



IP30



Fjärrkontroll radio 18 kanaler

Tekniska egenskaper

Frekvens

Frekvensöverföring 868 - 868

Spänning

Driftspänning 6 - 6

Anslutning

Radioprotokoll KNX Radio

Mottagarkategori 2

Kontroller och indikatorer

Antal knappar 7

Säkerhet

Kapslingsklass (IP) IP30

Användningsförhållanden

Driftstemperatur 0 - 45

Dimensioner

Höjd 134

Bredd 50,2

Djup 16

Utrustning

Med batteri Ja

Batteri

Batterilivslängd 5 år

Text

Belysning Med rörelse- och manövreringsberoende märkningsfältsbelysning

Funktion Enkla tilläggsfunktioner: ytterligare funktioner easy: +6 scenarion, till/från, 1 upp/ned, Återställningsfunktion (till fabriksinställning)