



TX211A



Bryt-/Dimmeraktor 3 utgångar 1-10V

Tekniska egenskaper

Spänning

Driftspänning över buss	21 - 32
Matningsspänning	30 V DC via buss

Frekvens

Frekvens	50 - 50
----------	---------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	0 - 45
------------------	--------

Anslutning

Area flexibel ledare	1 - 6 mm ²
Area solid ledare	1.5 - 10 mm ²
Med bussystem KNX radio	Nej
Anslutning/anslutningstyp	Skruvterminal

Utrustning

Antal utgångar	3
Typ av dimmer	1 - 10 V

Kapacitet

Antal moduler	4
---------------	---

Ström

230 V glöd- och halogenlampor	2300
Effekt, variator	0 - 2300

Inställningar

Konfigurationsläge som stöds	ETS
------------------------------	-----

Text

Anslutningstyp	Med skruvanslutningar
----------------	-----------------------