



TXA022



## Kopplingsur tebis-KNX

### Tekniska egenskaper

#### Inställningar

Konfigurationsläge som stöds	ETS, easy
------------------------------	-----------

#### Spänning

Driftspänning över buss	21 - 32
-------------------------	---------

#### Utrustning

Antal kanaler	2
---------------	---

#### Leveransens omfattning

Bussanslutning inkluderad	Ja
---------------------------	----

#### Användningsförhållanden

Driftstemperatur	0 - 45
------------------	--------

#### Material

Färg	Ljusgrå
------	---------

#### Text

Funktion	Funktioner t.ex. omkoppling, dimning, jalousier, ljusbilder, uppvärmning, driftlägen, datum, tid
----------	--

#### Kapacitet

Antal moduler	2
---------------	---

#### Anslutning

Med bussystem KNX radio	Nej
-------------------------	-----

Area flexibel ledare	1.5 - 10 mm <sup>2</sup>
----------------------	--------------------------

Area solid ledare	1.5 - 6 mm <sup>2</sup>
-------------------	-------------------------

#### Dimensioner

Höjd	85
------	----

Bredd	36
-------	----

Djup	97
------	----