



TXA114



Strömförsörjning KNX 1x 30V DC+1x 24V DC

Tekniska egenskaper

Kapacitet

Antal moduler	4
---------------	---

Elektrisk ström

Utgångsström	320
--------------	-----

Spänning

Driftspänning	230 - 230
---------------	-----------

Utspänning	28 - 32
------------	---------

Anslutning

Med bussystem KNX radio	Nej
-------------------------	-----

Area flexibel ledare	0.75 - 2.5 mm ²
----------------------	----------------------------

Area solid ledare	0.75 - 2.5 mm ²
-------------------	----------------------------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 45
------------------	---------

Frekvens

Frekvens	50 - 60
----------	---------

Text

Säkring	Med elektroniskt kortslutnings- överbelastnings-skydd
---------	---

Skarv	Skyddsledare (jord) måste anslutas
-------	------------------------------------

Anslutningstyp	Med quickconnect snabbanslutningar
----------------	------------------------------------