



TXA116



Strömförsörjning f KNX 2x 30VDC 640 mA

Tekniska egenskaper

Kapacitet

Antal moduler	4
---------------	---

Spänning

Driftspänning	230 - 230
Utspänning	28 - 32

Anslutning

Med bussystem KNX radio	Nej
Area flexibel ledare	0.75 - 2.5 mm ²
Area solid ledare	0.75 - 2.5 mm ²

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 45
------------------	---------

Frekvens

Frekvens	50 - 60
----------	---------

Text

Säkring	Med elektroniskt kortslutnings- överbelastnings- skydd
Skarv	Skyddsledare (jord) måste anslutas
Anslutningstyp	Med quickconnect snabbanslutningar