



TXA304



Sensor modulutförande 4 kanal

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Bussystem EIB

Inställningar

Konfigurationsläge som stöds ETS, easy

Elektrisk ström

Antal ingångar 4

Anslutning

Med bussystem KNX radio Nej

Utrustning

Extern signalspänning nödvändig Nej

Radiofrekvens tvåvägs Nej

Med batteri Nej

Med HVAC-kontroll Nej

Installation, montering

Montering på DIN-skena

Endast för internt bruk

Antal halva moduler 17,5 mm 4

Belysning

LED-styrning Nej

Material

Material Plast

Färg Ljusgrå

RAL-kod 7035

Säkerhet

Kapslingsklass (IP) IP20

Användningsförhållanden

Driftstemperatur 0 - 45

Spänning

Ingångsspänning 230 - 230

Driftspänning över buss 21 - 32

Typ av matarspänning AC