



TXA306



## Sensor modulutförande 6 kanal

### Tekniska egenskaper

#### Arkitektur

Bussystem EIB

#### Inställningar

Konfigurationsläge som stöds ETS, easy

#### Elektrisk ström

Antal ingångar 6

#### Anslutning

Med bussystem KNX radio Nej

#### Utrustning

Extern signalspänning nödvändig Nej

Radiofrekvens tvåvägs Nej

Med batteri Nej

Med HVAC-kontroll Nej

#### Installation, montering

Montering på DIN-skena

#### Endast för internt bruk

Antal halva moduler 17,5 mm 8

#### Belysning

LED-styrning Nej

#### Material

Material Plast

Färg Ljusgrå

RAL-kod 7035

#### Säkerhet

Kapslingsklass (IP) IP20

#### Användningsförhållanden

Driftstemperatur 0 - 45

#### Spänning

Ingångsspänning 24 - 230

Driftspänning över buss 21 - 32

Typ av matarspänning AC/DC