



TXA310



Sensor modulutförande 10 kanal

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Bussystem	EIB
-----------	-----

Inställningar

Konfigurationsläge som stöds	ETS, easy
------------------------------	-----------

Elektrisk ström

Antal ingångar	10
----------------	----

Anslutning

Med bussystem KNX radio	Nej
-------------------------	-----

Utrustning

Extern signalspänning nödvändig	Nej
---------------------------------	-----

Radiofrekvens tvåvägs	Nej
-----------------------	-----

Med batteri	Nej
-------------	-----

Med HVAC-kontroll	Nej
-------------------	-----

Installation, montering

Montering på	DIN-skena
--------------	-----------

Endast för internt bruk

Antal halva moduler 17,5 mm	8
-----------------------------	---

Belysning

LED-styrning	Nej
--------------	-----

Material

Material	Plast
----------	-------

Färg	Ljusgrå
------	---------

RAL-kod	7035
---------	------

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	0 - 45
------------------	--------

Spänning

Ingångsspänning	230 - 230
-----------------	-----------

Driftspänning över buss	21 - 32
-------------------------	---------

Typ av matarspänning	AC
----------------------	----