




TXA604D



Brytaktor easy-KNX 4x16A C-last

Tekniska egenskaper

Anslutning

Med bussystem KNX	Ja
Med bussystem KNX radio	Nej

Inställningar

Konfigurationsläge som stöds	ETS, easy
------------------------------	-----------

Material

Färg	Grå
------	-----

Utrustning

Med brytare för manuell omkoppling	Ja
Radiofrekvens tvåvägs	Nej

Elektrisk ström

Märkström	16
Strömförbrukning buss vila	3

Frekvens

Frekvens	50 - 60
----------	---------

Ström

Uteffekt	2300
----------	------

Spänning

Märkdriftspänning Ue	230 - 230
Matningsspänning	30 V DC via buss

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 45
------------------	---------

Text

Anslutningstyp	Med quickconnect snabbanslutningar
----------------	------------------------------------

Funktion	Med säkerhetsfunktion, t.ex. för vind, regn, larm, Med positioneringsfunktion för jalusi- och lamellposi- tion, Med solskyddsfunktion
----------	---