


TXA610B



easy

## Brytaktor easy-KNX 10x10A

### Tekniska egenskaper

#### Anslutning

Med bussystem KNX	Ja
Med bussystem KNX radio	Nej

#### Inställningar

Konfigurationsläge som stöds	ETS, easy
------------------------------	-----------

#### Material

Färg	Grå
------	-----

#### Utrustning

Med brytare för manuell omkoppling	Ja
Radiofrekvens tvåvägs	Nej

#### Elektrisk ström

Märkström	10
Strömförbrukning buss vila	4

#### Frekvens

Frekvens	50 - 60
----------	---------

#### Ström

Uteffekt	1200
----------	------

#### Spänning

Märkdriftspänning Ue	230 - 230
Matningsspänning	30 V DC via buss

#### Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

#### Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 45
------------------	---------

#### Text

Anslutningstyp	Med quickconnect snabbanslutningar
----------------	------------------------------------

Funktion	Med säkerhetsfunktion, t.ex. för vind, regn, larm, Med positioneringsfunktion för jalusi- och lamellposi- tion, Med solskyddsfunktion
----------	---