


TXA628C



## Persiennaktor easyKNX 8-kanal 230V

### Tekniska egenskaper

#### Inställningar

Konfigurationsläge som stöds ETS, easy

#### Installation, montering

Montering på DIN-skena

#### Material

Färg Ljusgrå

#### Utrustning

Med brytare för manuell omkoppling Ja

#### Elektrisk ström

Märkström 6

Max. omkopplingsström 6

#### Spänning

Driftspänning över buss 21 - 32

#### Användningsförhållanden

Driftstemperatur -5 - 45

#### Anslutning

Med bussystem KNX radio Nej

Area flexibel ledare 0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>

Area solid ledare 0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>

#### Kapacitet

Antal moduler 6

#### Text

Funktion Med säkerhetsfunktion, t.ex. för vind, regn, larm,  
Med positioneringsfunktion för jalusi- och lamellposi-  
tion, Med solskyddsfunktion

Anslutningstyp Med quickconnect snabbanslutningar