



TXA661B



quickconnect

easy

Dimmeraktor easy-KNX 1x600W LED

Tekniska egenskaper

Spänning

Driftspänning över buss	21 - 32
Ingångsspänning	230 - 230
Matningsspänning	30 V DC via buss

Elektrisk ström

Strömförbrukning buss (dataöverföring)	2,30
--	------

Frekvens

Frekvens	50 - 60
----------	---------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 45
------------------	---------

Anslutning

Area flexibel ledare	0.75 - 2.5 mm ²
Area solid ledare	0.75 - 2.5 mm ²
Med bussystem KNX radio	Nej
Anslutning/anslutningstyp	quickconnect

Utrustning

Antal utgångar	1
Ström LED-lampa	120
Typ av dimmer	Dimmeraktor

Kapacitet

Antal moduler	4
---------------	---

Ström

230 V glöd- och halogenlampor	600
Effekt glödljus	600 - 600
Effekt, variator	600 - 600

Inställningar

Konfigurationsläge som stöds	ETS, easy
------------------------------	-----------

Text

Säkring	Överhettningsskydd (indikering via LED), Kortslutnings- och överlastskydd (elektronisk säkring), Kortslutnings- och överlastskydd (visning med LED)
Dimrings princip	Framkantsdimring eller bakkantsdimring beroende på last-typ, självlärande, Minimala/maximala dimningsvärden per kanal kan ställas in på enheten

Funktion	"Lär"-läge för driftoptimering av LED- och Lågenergilampor kan aktiveras via KNX-bussen
Anslutningstyp	Med quickconnect snabbanslutningar
Märkning	Stort märkfält
Avsäkring	Med överhettning-, överbelastnings- och kortslutningsskydd