



TXB304



## Sensor 4 ingång dosmontage

### Tekniska egenskaper

#### Arkitektur

Bussystem EIB

#### Inställningar

Konfigurationsläge som stöds ETS, easy

#### Elektrisk ström

Antal ingångar 4

#### Anslutning

Med bussystem KNX radio Nej

#### Utrustning

Extern signalspänning nödvändig Nej

Radiofrekvens tvåvägs Nej

Med batteri Nej

Med HVAC-kontroll Nej

#### Installation, montering

Montering på Infälldmontering

#### Belysning

LED-styrning Nej

#### Material

Material Plast

Färg Ljusgrå

RAL-kod 7035

#### Säkerhet

Kapslingsklass (IP) IP30

#### Användningsförhållanden

Driftstemperatur 0 - 45

#### Spänning

Ingångsspänning 5 - 5

Driftspänning över buss 21 - 32

Typ av matarspänning DC

Matningsspänning 30 V DC via buss