



TXB601B



Brytaktor infälld easy-KNX 1x10A

Tekniska egenskaper

Anslutning

Med bussystem KNX	Ja
Med bussystem KNX radio	Nej

Inställningar

Konfigurationsläge som stöds	ETS, easy
------------------------------	-----------

Dimensioner

Djup	22
------	----

Material

Färg	Ljusgrå
------	---------

Utrustning

Med brytare för manuell omkoppling	Ja
Radiofrekvens tvåvägs	Nej

Elektrisk ström

Märkström	10
Strömförbrukning buss vila	5

Frekvens

Frekvens	50 - 60
----------	---------

Ström

Effekt glödlampa 230 V	600 - 600
Uteffekt	600

Spänning

Märkdriftspänning Ue	230 - 230
Matningsspänning	30 V DC via buss

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 45
------------------	---------

Text

Anslutningstyp	Med skruvanslutningar
----------------	-----------------------