


TXM620D



## Brytaktor easy-KNX 20x16A C-Last

### Tekniska egenskaper

#### Anslutning

Med bussystem KNX	Ja
Med bussystem KNX radio	Nej

#### Inställningar

Konfigurationsläge som stöds	ETS, easy
------------------------------	-----------

#### Material

Färg	Ljusgrå
------	---------

#### Utrustning

Med brytare för manuell omkoppling	Ja
Radiofrekvens tvåvägs	Nej

#### Elektrisk ström

Märkström	16
Strömförbrukning buss vila	3

#### Frekvens

Frekvens	50 - 60
----------	---------

#### Ström

Uteffekt	2300
----------	------

#### Spänning

Märkdriftspänning Ue	230 - 230
Matningsspänning	30 V DC via buss

#### Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

#### Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 45
------------------	---------

#### Text

Anslutningstyp	Med skruvanslutningar
----------------	-----------------------

Funktion	Med säkerhetsfunktion, t.ex. för vind, regn, larm, Med positioneringsfunktion för jalusi- och lamellposi- tion, Med solskyddsfunktion
----------	---