



TXM646R



Värmeaktor 6-kanal regulator easy-KNX

Tekniska egenskaper

Spänning

Driftspänning över buss	21 - 32
Utspänning	24 - 230
Hjälpsspänning	110 - 230

Ström

Energiförbrukning, drift	1
Strömförbrukning (standby)	0,40

Elektrisk ström

Max. omkopplingsström	0,16
-----------------------	------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 45
------------------	---------

Anslutning

Med bussystem KNX radio	Nej
Area flexibel ledare	0.5 - 4 mm ²
Area solid ledare	0.5 - 4 mm ²

Kapacitet

Antal moduler	4
---------------	---

Text

Funktion	Blockeringsfunktion kan aktiveras för varje brytaktor manuellt eller via bussen, Med ventilskyddsfunktion
Säkring	Kortslutnings- och överlastskydd (visning med LED)
Anslutningstyp	Med skruvanslutningar