



TYA604B



quickconnect

Brytaktor 4x10A

Tekniska egenskaper

Anslutning

Med bussystem KNX	Ja
Med bussystem KNX radio	Nej

Inställningar

Konfigurationsläge som stöds	ETS
------------------------------	-----

Material

Färg	Ljusgrå
------	---------

Utrustning

Med brytare för manuell omkoppling	Ja
Radiofrekvens tvåvägs	Nej

Elektrisk ström

Märkström	10
Strömförbrukning buss vila	3

Frekvens

Frekvens	50 - 60
----------	---------

Ström

Effekt glödlampa 230 V	1200 - 1200
Uteffekt	1200

Spänning

Märkdriftspänning Ue	230 - 230
Matningsspänning	30 V DC via buss

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 45
------------------	---------

Text

Anslutningstyp	Med quickconnect snabbanslutningar
----------------	------------------------------------

Funktion	Med säkerhetsfunktion, t.ex. för vind, regn, larm, Med positioneringsfunktion för jalousi- och lamellposi- tion, Med solskyddsfunktion
----------	--