


TYA628A



IP20 KNX



quickconnect

Tekniska egenskaper

Inställningar

Konfigurationsläge som stöds	ETS
------------------------------	-----

Installation, montering

Montering på	DIN-skena
--------------	-----------

Material

Färg	Ljusgrå
------	---------

Utrustning

Med brytare för manuell omkoppling	Ja
------------------------------------	----

Elektrisk ström

Märkström	6
Max. omkopplingsström	6

Spänning

Driftspänning över buss	21 - 32
-------------------------	---------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 45
------------------	---------

Anslutning

Med bussystem KNX radio	Nej
Area flexibel ledare	0.75 - 2.5 mm ²
Area solid ledare	0.75 - 2.5 mm ²

Kapacitet

Antal moduler	6
---------------	---

Text

Funktion	Med positioneringsfunktion för rulljalousiposition, Med säkerhetsfunktion, t.ex. för vind, regn, larm, Med solskyddsfunktion
Anslutningstyp	Med quickconnect snabbanslutningar