


TYA628C



IP20 KNX®



Persiennaktor 8 utgångar 230V

Tekniska egenskaper

Inställningar

Konfigurationsläge som stöds ETS

Installation, montering

Montering på DIN-skena

Material

Färg Ljusgrå

Utrustning

Med brytare för manuell omkoppling Ja

Elektrisk ström

Märkström 6

Max. omkopplingsström 6

Spänning

Driftspänning över buss 21 - 32

Användningsförhållanden

Driftstemperatur -5 - 45

Anslutning

Med bussystem KNX radio Nej

Area flexibel ledare 0.75 - 2.5 mm²

Area solid ledare 0.75 - 2.5 mm²

Kapacitet

Antal moduler 6

Text

Funktion Med säkerhetsfunktion, t.ex. för vind, regn, larm,
Med positioneringsfunktion för jalusi- och lamellposi-
tion, Med solskyddsfunktion

Anslutningstyp Med quickconnect snabbanslutningar