



TYA670WD2

KNX DALI 2 GATEWAY TUNABLE WHITE

Tekniska egenskaper

Kapacitet

Antal moduler	4
---------------	---

Utrustning

Web server	Ja
Antal kanaler	1

Spänning

Driftspänning	240 - 240
Driftspänning över buss	21 - 32
Typ av matarspänning	DC

Anslutning

Typ av gränssnitt bussystem/media gateway	Belysningsystemsgränssnitt/Dali
---	---------------------------------

Inställningar

Konfigurationsläge som stöds	ETS
------------------------------	-----

Ström

Energiförbrukning VA	0,15
----------------------	------

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	5 - 45
------------------	--------

Kontroller och indikatorer

Med LED-indikering	Ja
--------------------	----

Dimensioner

Bredd	72
Djup	70

Text

Anslutningstyp	Med skruvanslutningar
Spänning	Som DALI styrenhet och strömförsörjning för DALI produkter