



TYFS120

## KNX/IP Secure-gränssnitt

### Tekniska egenskaper

#### Kapacitet

Antal moduler	1
---------------	---

#### Utrustning

Web server	Nej
Antal kanaler	8

#### Spänning

Driftspänning	24 - 24
Driftspänning över buss	21 - 32
Typ av matarspänning	DC

#### Inställningar

Konfigurationsläge som stöds	ETS
------------------------------	-----

#### Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

#### Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 45
------------------	---------

#### Kontroller och indikatorer

Med LED-indikering	Ja
--------------------	----

#### Text

Anslutningstyp	Driftspänningsanslutning via anslutningplint, Med RJ45-anslutning för Ethernet-/IP-nätverk
----------------	--