



TYFS121

Router KNX/IP Secure

Tekniska egenskaper

Kapacitet

| | |
|---------------|---|
| Antal moduler | 1 |
|---------------|---|

Utrustning

| | |
|---------------|-----|
| Web server | Nej |
| Antal kanaler | 8 |

Spänning

| | |
|-------------------------|---------|
| Driftspänning | 24 - 24 |
| Driftspänning över buss | 21 - 32 |

Inställningar

| | |
|------------------------------|-----|
| Konfigurationsläge som stöds | ETS |
|------------------------------|-----|

Säkerhet

| | |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
|---------------------|------|

Användningsförhållanden

| | |
|------------------|---------|
| Driftstemperatur | -5 - 45 |
|------------------|---------|

Kontroller och indikatorer

| | |
|--------------------|----|
| Med LED-indikering | Ja |
|--------------------|----|

Text

| | |
|----------------|--|
| Anslutningstyp | Driftspänningsanslutning via anslutningplint, Med RJ45-anslutning för Ethernet-/IP-nätverk |
|----------------|--|