


TYM616D



## Brytaktor KNX 16x16A C-Last

### Tekniska egenskaper

#### Anslutning

Med bussystem KNX	Ja
Med bussystem KNX radio	Nej

#### Inställningar

Konfigurationsläge som stöds	ETS
------------------------------	-----

#### Dimensioner

Djup	65
------	----

#### Material

Färg	Ljusgrå
------	---------

#### Utrustning

Med brytare för manuell omkoppling	Ja
Radiofrekvens tvåvägs	Nej

#### Elektrisk ström

Märkström	16
Strömförbrukning buss vila	3

#### Frekvens

Frekvens	50 - 60
----------	---------

#### Ström

Effekt glödlampa 230 V	2300 - 2300
Uteffekt	2300

#### Spänning

Märkdriftspänning Ue	230 - 230
Matningsspänning	30 V DC via buss

#### Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

#### Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 45
------------------	---------

#### Text

Anslutningstyp	Med quickconnect snabbanslutningar
Funktion	Med säkerhetsfunktion, t.ex. för vind, regn, larm, Med positioneringsfunktion för jalusi- och lamellposition, Med solskyddsfunktion

