



TYM646T

IP20 

## Värmeaktor 6-kanaler KNX

### Tekniska egenskaper

#### Spänning

Driftspänning över buss	21 - 32
Utspänning	24 - 230
Hjälpspänning	110 - 230

#### Ström

Energiförbrukning, drift	1
Strömförbrukning (standby)	0,40

#### Elektrisk ström

Max. omkopplingsström	0,16
-----------------------	------

#### Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 45
------------------	---------

#### Anslutning

Med bussystem KNX radio	Nej
Area flexibel ledare	0.5 - 4 mm <sup>2</sup>
Area solid ledare	0.5 - 4 mm <sup>2</sup>

#### Kapacitet

Antal moduler	4
---------------	---

#### Text

Funktion	Blockeringsfunktion kan aktiveras för varje brytaktor manuellt eller via bussen, Med ventilskyddsfunktion
Säkring	Kortslutnings- och överlastskydd (visning med LED)
Anslutningstyp	Med skruvanslutningar