



VA12K

## Dörr med siktruta för VA12N

### Tekniska egenskaper

#### Kompatibilitet

Lämplig för kapslingstyp Utanpåliggande montering

#### Dimensioner

Höjd	225
Bredd	285
Djup	22

#### Skydd, dörr

Dörr/lock transparent	Ja
Antal dörrar	1
Antal lås	0

#### Material

RAL-kod	9010
Färg	Vit
Material	Plast
Behandling	Obehandlad

#### Arkitektur

Skåpets dörrposition Vänster

#### Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP30
Låstyp	Snäpplås

#### Utrustning

Antal rader 1

#### Anslutning

Typ av montering Skruvmontering

#### Installation, montering

Lämplig för utomhusinstallation Nej