



VE103PN

Utanpåliggande kapsling IP65 i plast för montering utomhus 1 rad, 3 moduler

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkspänning	400 - 400
--------------	-----------

Installation, montering

Lämplig för utomhusinstallation	Ja
Montering på	Utanpåliggande montering

Elektrisk ström

Märkström	63
-----------	----

Utrustning

Antal skenor	1
Antal rader	1
Antal sektioner i bredd	1
Med lås	Nej
Har monteringsplatta	Nej

Kapacitet

Antal moduler	3
---------------	---

Funktioner

Med kabelgenomföringar	Ja
------------------------	----

Dimensioner

Höjd	175
Bredd	111
Djup	93
Antal breddenheter	3

Skydd, dörr

Antal dörrar	1
Antal lås	0
Dörr/lock transparent	Ja

Anslutning

Antal ledningsinföringar	2
--------------------------	---

Material

Material	Polykarbonat (PC)
RAL-kod	7035
Färg	Ljusgrå

Säkerhet

Skyddsklass	Isoleringsklass II
Slagtålighet IK	IK07
Kapslingsklass (IP)	IP65
Låstyp	Snäpplås, Utan lås
Glödtråds test	850