




VE106S



Utanpåliggande kapsling IP65 i plast för montering inomhus 1 rad, 6 moduler

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkspänning	400 - 400
--------------	-----------

Installation, montering

Lämplig för utomhusinstallation	Nej
Montering på	Utanpåliggande montering

Elektrisk ström

Märkström	63
-----------	----

Utrustning

Antal skenor	1
Antal rader	1
Antal sektioner i bredd	1
Med lås	Nej
Har neutralanslutningsblock	Ja
Har jordanslutningsblock	Ja
Har monteringsplatta	Nej

Kapacitet

Antal moduler	6
---------------	---

Funktioner

Med kabelgenomföringar	Ja
------------------------	----

Dimensioner

Höjd	190
Bredd	165
Djup	113
Antal breddenheter	6

Skydd, dörr

Antal dörrar	1
Antal lås	0
Dörr/lock transparent	Ja

Anslutning

Antal ledningsinföringar	3
Typ av montering	Skruvmontering

Material

Material	Polystyren (PS)
RAL-kod	7035
Färg	Ljusgrå
Resistent mot ultraviolett ljus	Nej

Säkerhet

Skyddsklass	Isoleringsklass II
Slagtålighet IK	IK07
Kapslingsklass (IP)	IP65
Låstyp	Snäpplås, Utan lås
Glödtråds test	750