



VE112PN

Utanpåliggande kapsling IP65 i plast för montering utomhus 1 rad, 12 moduler

Tekniska egenskaper

Spänning

| | |
|--------------|-----------|
| Märkspänning | 400 - 400 |
|--------------|-----------|

Installation, montering

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Lämplig för utomhusinstallation | Ja |
| Montering på | Utanpåliggande montering |

Elektrisk ström

| | |
|-----------|----|
| Märkström | 63 |
|-----------|----|

Utrustning

| | |
|-----------------------------|-----|
| Antal skenor | 1 |
| Antal rader | 1 |
| Antal sektioner i bredd | 1 |
| Med lås | Nej |
| Har neutralanslutningsblock | Nej |
| Har jordanslutningsblock | Nej |
| Har monteringsplatta | Nej |

Kapacitet

| | |
|---------------|----|
| Antal moduler | 12 |
|---------------|----|

Funktioner

| | |
|------------------------|----|
| Med kabelgenomföringar | Ja |
|------------------------|----|

Dimensioner

| | |
|--------------------|-----|
| Höjd | 302 |
| Bredd | 310 |
| Djup | 151 |
| Antal breddenheter | 12 |

Skydd, dörr

| | |
|-----------------------|----|
| Antal dörrar | 1 |
| Antal lås | 0 |
| Dörr/lock transparent | Ja |

Anslutning

| | |
|--------------------------|----------------|
| Antal ledningsinföringar | 12 |
| Typ av montering | Skruvmontering |

Material

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Material | Polykarbonat (PC) |
| RAL-kod | 7035 |
| Färg | Ljusgrå |
| Resistent mot ultraviolett ljus | Ja |

Säkerhet

| | |
|---------------------|--------------------|
| Skyddsklass | Isoleringsklass II |
| Slagtålighet IK | IK08 |
| Kapslingsklass (IP) | IP65 |
| Låstyp | Snäpplås, Utan lås |
| Glödtråds test | 850 |