



VE312PN

Utanpåliggande kapsling IP65 i plast för montering utomhus 3 rader, 36 moduler

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkspänning	400 - 400
--------------	-----------

Installation, montering

Lämplig för utomhusinstallation	Ja
Montering på	Utanpåliggande montering

Elektrisk ström

Märkström	63
-----------	----

Utrustning

Antal skenor	3
Antal rader	3
Antal sektioner i bredd	1
Med lås	Nej
Har neutralanslutningsblock	Nej
Har jordanslutningsblock	Nej
Har monteringsplatta	Nej

Kapacitet

Antal moduler	36
---------------	----

Funktioner

Med kabelgenomföringar	Ja
------------------------	----

Dimensioner

Höjd	552
Bredd	310
Djup	151
Antal breddenheter	12

Skydd, dörr

Antal dörrar	1
Antal lås	0
Dörr/lock transparent	Ja

Anslutning

Antal ledningsinföringar	12
Typ av montering	Skruvmontering

Material

Material	Polykarbonat (PC)
RAL-kod	7035
Färg	Ljusgrå
Resistent mot ultraviolett ljus	Ja

Säkerhet

Skyddsklass	Isoleringsklass II
Slagtålighet IK	IK08
Kapslingsklass (IP)	IP65
Låstyp	Snäpplås, Utan lås
Glödtråds test	850