



VE412PN

## Utanspänningskapsling IP65 i plast för montering utomhus 4 rader, 48 moduler

### Tekniska egenskaper

#### Spänning

Märkspänning	400 - 400
--------------	-----------

#### Installation, montering

Lämplig för utomhusinstallation	Ja
Montering på	Utanspänningskapsling

#### Elektrisk ström

Märkström	63
-----------	----

#### Utrustning

Antal skenor	4
Antal rader	4
Antal sektioner i bredd	1
Med lås	Nej
Har neutralanslutningsblock	Nej
Har jordanslutningsblock	Nej
Har monteringsplatta	Nej

#### Kapacitet

Antal moduler	48
---------------	----

#### Funktioner

Med kabelgenomföringar	Ja
------------------------	----

#### Dimensioner

Höjd	677
Bredd	310
Djup	151
Antal breddenheter	12

#### Skydd, dörr

Antal dörrar	1
Antal lås	0
Dörr/lock transparent	Ja

#### Anslutning

Antal ledningsinföringar	12
Typ av montering	Skruvmontering

#### Material

Material	Polykarbonat (PC)
RAL-kod	7035
Färg	Ljusgrå
Resistent mot ultraviolett ljus	Ja

#### **Säkerhet**

Skyddsklass	Isoleringsklass II
Slagtålighet IK	IK08
Kapslingsklass (IP)	IP65
Låstyp	Snäpplås, Utan lås
Glödtråds test	850