



VF112PS

Kapsling golf infälld 1 x 12 moduler med vit dörr

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkspänning	400 - 400
--------------	-----------

Installation, montering

Lämplig för utomhusinstallation	Nej
Montering på	Infälldmontering

Elektrisk ström

Märkström	63
-----------	----

Utrustning

Antal skenor	1
Antal rader	1
Antal sektioner i bredd	1
Med lås	Nej
Har neutralanslutningsblock	Ja
Har jordanslutningsblock	Ja
Har monteringsplatta	Nej

Kapacitet

Antal moduler	12
---------------	----

Funktioner

Har skyddshuvudbrytare	Nej
Med kabelgenomföringar	Ja

Leveransens omfattning

Antal jordfelsbrytare i kapsling	0
----------------------------------	---

Dimensioner

Höjd	293
Bredd	352
Djup	97,50
Infällnadshöjd	257
Infällnadsbredd	318
Inbyggnadsdjup	72
Antal breddenheter	12

Skydd, dörr

Antal dörrar	1
Antal lås	0

Dörr/lock transparent

Nej

Material

Material

Plast

RAL-kod

9010

Färg

Vit

Resistent mot ultraviolett ljus

Nej

Säkerhet

Skyddsklass

Isoleringsklass II

Slagtålighet IK

IK07

Kapslingsklass (IP)

IP40

Låstyp

Snäpplås, Utan lås

Glödtråds test

850