



VF122TS

Kapsling golf infälld 1 x 22 moduler med transparent dörr

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkspänning	400 - 400
--------------	-----------

Installation, montering

Lämplig för utomhusinstallation	Nej
Montering på	Infälldmontering

Elektrisk ström

Märkström	63
-----------	----

Utrustning

Antal skenor	1
Antal rader	1
Antal sektioner i bredd	1
Med lås	Nej
Har neutralanslutningsblock	Ja
Har jordanslutningsblock	Ja
Har monteringsplatta	Nej

Kapacitet

Antal moduler	22
---------------	----

Funktioner

Har skyddshuvudbrytare	Nej
Med kabelgenomföringar	Ja

Leveransens omfattning

Antal jordfelsbrytare i kapsling	0
----------------------------------	---

Dimensioner

Höjd	293
Bredd	532
Djup	97,50
Infällnadshöjd	257
Infällnadsbredd	498
Inbyggnadsdjup	72
Antal breddenheter	22

Skydd, dörr

Antal dörrar	1
Antal lås	0

Dörr/lock transparent

Ja

Material

Material	Plast
RAL-kod	9010
Färg	Vit
Resistent mot ultraviolett ljus	Nej

Säkerhet

Skyddsklass	Isoleringsklass II
Slagtålighet IK	IK07
Kapslingsklass (IP)	IP40
Låstyp	Snäpplås, Utan lås
Glödtråds test	850