



VZ133N

Transparent dörr för VH36NN/VU36NN

Tekniska egenskaper

Kompatibilitet

Lämplig för kapslingstyp Infälld montering, Hålvägg

Dimensioner

Höjd	570,50
Bredd	288
Djup	36

Skydd, dörr

Dörr/lock transparent	Ja
Antal dörrar	1
Antal lås	0

Material

RAL-kod	9010
Färg	Vit
Material	Plast
Behandling	Obehandlad

Arkitektur

Skåpets dörrposition Vänster

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP30
Låstyp	Snäpplås

Utrustning

Antal rader 3

Anslutning

Typ av montering Skruvmontering

Installation, montering

Lämplig för utomhusinstallation Nej