



VZ623N

Transparent dörr till VF112, reservdel

Tekniska egenskaper

Dimensioner

| | |
|-------|-------|
| Höjd | 250 |
| Bredd | 280 |
| Djup | 16,50 |

Skydd, dörr

| | |
|-----------------------|----|
| Dörr/lock transparent | Ja |
| Antal dörrar | 1 |
| Antal lås | 0 |

Material

| | |
|------------|------------|
| Material | Plast |
| Behandling | Obehandlad |

Arkitektur

| | |
|----------------------|---------|
| Skåpets dörrposition | Vänster |
|----------------------|---------|

Säkerhet

| | |
|---------------------|--------------------|
| Skyddsklass | Isoleringsklass II |
| Kapslingsklass (IP) | IP40 |
| Låstyp | Snäppplås |

Utrustning

| | |
|-------------------------|---|
| Antal sektioner i bredd | 1 |
| Antal rader | 1 |

Anslutning

| | |
|------------------|------------------------|
| Typ av montering | Snäppkontaktsmontering |
|------------------|------------------------|

Installation, montering

| | |
|---------------------------------|-----|
| Lämplig för utomhusinstallation | Nej |
|---------------------------------|-----|