



VZ628N

## Transparent dörr till VF218, reservdel

### Tekniska egenskaper

#### Dimensioner

Höjd	375
Bredd	388
Djup	16,50

#### Skydd, dörr

Dörr/lock transparent	Ja
Antal dörrar	1
Antal lås	0

#### Material

Material	Plast
Behandling	Obehandlad

#### Arkitektur

Skåpets dörrposition	Vänster
----------------------	---------

#### Säkerhet

Skyddsklass	Isoleringsklass II
Kapslingsklass (IP)	IP40
Låstyp	Snäpplås

#### Utrustning

Antal sektioner i bredd	1
Antal rader	2

#### Anslutning

Typ av montering	Snäppkontaktsmontering
------------------	------------------------

#### Installation, montering

Lämplig för utomhusinstallation	Nej
---------------------------------	-----