



VZ631N

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	250
Bredd	460
Djup	16,50

Skydd, dörr

Dörr/lock transparent	Ja
Antal dörrar	1
Antal lås	0

Material

Material	Plast
Behandling	Obehandlad

Arkitektur

Skåpets dörrposition	Vänster
----------------------	---------

Säkerhet

Skyddsklass	Isoleringsklass II
Kapslingsklass (IP)	IP40
Låstyp	Snäpplås

Utrustning

Antal sektioner i bredd	1
Antal rader	1

Anslutning

Typ av montering	Snäppkontaktsmontering
------------------	------------------------

Installation, montering

Lämplig för utomhusinstallation	Nej
---------------------------------	-----